


DP2K-6E

Компактный DLP-кинопроектор Barco Alchemy для экранов шириной до 7,5 м (24 фута)



- В два раза тише самого тихого кинопроектора
- Простая замена лампы сверхвысокой мощности для облегчения обслуживания
- Полностью интегрированный и совместимый с DCI проектор

Теперь цифровое кино есть там, куда оно никогда прежде не добиралось

DP2K-6E — компактная, полностью интегрированная и совместимая с DCI — делает возможным цифровое кинопроецирование в небольших и независимых кинотеатрах по всему миру. И как!

Преимущества проектора DP2K-6E

- Рентабельный и полностью интегрированный благодаря встроенному модулю Barco Alchemy Series 3
- В проекторе применяются малогабаритные и простые в обслуживании лампы сверхвысокой мощности
- Сверхкомпактный и работает в два раза тише самого тихого из предлагаемых в настоящее время на рынке проекторов
- Общеизвестное качество Barco и модульность, теперь и для самых малых экранов

Электроника серии 3 совмещает функциональные возможности медиасервера и кинопроцессора

Более высокая надежности и легкость в использовании благодаря меньшему количеству устройств и блоков

Простота эксплуатации благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Barco Web Commander

- Электроника серии 3 совмещает функциональные возможности медиасервера и кинопроцессора
- Более высокая надежности и легкость в использовании благодаря меньшему количеству устройств и блоков
- Простота эксплуатации благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Barco Web Commander

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**DP2K-6E**

Native resolution	2,048 x 1,080 pixels
Housing	Hermetically sealed DMDs and optical assembly
Light output	DCI colors: 4,800 lumens / Non-DCI: 7,200 lumens
Lamps	Dual 465W, UHP lamps
Screen size	Up to 7.5m/24.6 ft wide (screen gain 1.2 @ 14ft)
Contrast ratio	1,600:1
Digital MicroMirror Device™	3 x 0.69" DC2K dark metal devices
Prime lenses	Fully motorized 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
Control I/O	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D interface USB interface
Integrated Cinema Media Processor	DCI 4K 2D up to 60fps DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI inputs 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe for content connectivity & ingest 2x front-accessible USB 3.0 for fast ingest 2x front-accessible USB 2.0 Video watermarking: Civolution NexGuard Audio watermarking: Civolution Closed captioning devices: Support for SMPTE 430-10
Integrated storage	1.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 1TB Hot-swappable 2.5" hard-drives 3.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 2TB Hot-swappable 2.5" hard-drives
Barco Web Commander	Projector Dashboard Projector Control Board Show Player/Editor/Scheduler Automation, 3D, Ingest TMS integration Smart Projector Status Via HTML5 web-browsers including iOS & Android tablets
Barco Communicator	Projector installation & configuration Projector update & maintenance
Power requirements	200-240 VAC
Projector dimensions (HxWxD)	369 x 689 x 664 mm 14.5 x 27.1 x 26.1 inch
Projector weight	53.8 kg / 119 lbs (including recessed handles for easy carrying)
Ambient temperature	35°C / 95°F Max.
Options	Barco CineMate App (iOS & Android) -free 3D add-ons Touch screen monitor, inc. Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Auro 11.1 license Barco Escape license Live 3D*** Ceiling mount kit*** (***) roadmap)
Noise Level	48 dB(A)
Airflow requirements	43 CFM

Создано: 17 Jun 2020

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.