

FLDX 1,2-1,7:1 (EN63)

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA / 4K 1,20-1,70:1 F80: 1,59-2,24:1 (WQXGA / 4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива FLD / FLD+)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**FLDX 1,2-1,7:1 (EN63)**

Платформы	Для проекторов серий F35, FL40, F70, F80* и F90 *требуется адаптер объектива R98014421. Специальное проекционное отношение для F80: 1,59-2,24:1 (WQXGA / 4K UHD)
Рабочий F/#	F 2.4-2.7 Механизированная регулировка диафрагмы, F# 2.4-6.5 с памятью
Коэффициент масштабирования	1,42 Механизированное зуммирование и фокусировка изображения с памятью
Фокусное расстояние	23,95-34,02 мм
Диапазон фокусировки	Стандарт: 1,5 м - 15 м
Вес	2,8 кг
Shipping weight	3,4 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA 1,20-1,70:1 Допуск на размер изображения +/-2%

Создано: 17 Jun 2020

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.