

# ClickShare CX-30

Удобная беспроводная система конференц-связи для малых и средних переговорных комнат и конференц-залов



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Удаленная совместная работа
- Полная интерактивность и управление (станет доступно в будущем обновлении прошивки)
- Совместимость с различными устройствами, платформами конференц-связи (UC) и периферийными устройствами.
- Расширенные функции безопасности
- Единая облачная система с управлением

Чтобы получить максимальную отдачу от совещаний, крайне важно обеспечить высокий уровень погружения и вдохновить участников. Varco ClickShare CX-30 — это удобная беспроводная система конференц-связи, которую можно использовать на любом устройстве. Объединяйте команды во всех точках земного шара, обсуждайте вопросы и принимайте лучшие идеи благодаря инклюзивным совещаниям. Система ClickShare CX-30 совместима с любым ПК, ноутбуком или компьютером Mac под управлением операционных систем Windows, Android или iOS. Это решение позволяет превратить малые и средние переговорные комнаты в инновационные конференц-залы.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Работайте вместе, обсуждайте идеи, взаимодействуйте с удаленными участниками и наслаждайтесь интерактивными совещаниями благодаря функциям пояснения, комментирования и сенсорного ввода.

## Проводите собственные совещания

С ClickShare CX-30 вы можете проводить совещания с коллегами и заинтересованными лицами по всему миру. Благодаря поддержке концепции Bring Your Own Device (BYOD) ClickShare CX-30 позволяет участникам совещаний использовать любые устройства: коллеги в небольших конференц-залах и дискуссионных помещениях могут свободно использовать собственные ноутбуки, планшеты и даже смартфоны, что



делает совместную работу из любого места очень простой и удобной.

### **Проведение удаленных совещаний без привлечения ИТ-специалистов**

ClickShare CX-30 — это полностью интегрированная беспроводная система конференц-связи, подготовка которой к работе занимает меньше семи секунд. Устройство для беспроводных конференций ClickShare Button и приложение для совместной работы ClickShare делают обмен содержимым быстрым и удобным. Это особенно важно, когда счет идет на минуты. Благодаря платформенно-независимому подходу ClickShare смогут использовать все участники совещания с любыми периферийными устройствами. Система ClickShare CX-30 полностью совместима с устройствами Windows, macOS, iOS и Android и ее можно использовать с различными технологиями конференц-связи и периферийными аудио- и видеоустройствами USB разных производителей. Кроме того, пользователи ClickShare CX-30 могут ощутить преимущества таких интерактивных функций\*, как модерирование, отображение содержимого на дисплеях конференц-залов, добавление пояснений и комментариев, а поддержка сенсорного ввода предоставляет возможность управлять совещанием с помощью сенсорного экрана. Беспроводная система конференц-связи ClickShare CX-30 предоставляет ряд возможностей, в частности расширенные функции безопасности корпоративного уровня и полную интеграцию, которые обеспечивают защиту данных и сети компании. Благодаря этому пользователи могут безопасно подключаться к совещаниям с любых устройств. Облачная платформа управления XMS Cloud Management позволяет легко управлять устройствами, а за счет функции аналитики вы можете получить максимальную отдачу от своей системы и совещаний. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	34 mm x 135 mm x 135 mm
<b>Power supply</b>	Standard 110/220 V AC plug
<b>Power consumption</b>	Operational: 5-10W, 24W Max
<b>Weight</b>	900 gr
General specifications	
<b>Operating system</b>	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
<b>Video outputs</b>	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
<b>Audio output</b>	USB, HDMI
<b>USB</b>	1 X USB-A, 1 X USB-C
<b>ClickShare Buttons</b>	2
<b>ClickShare App</b>	Desktop & Mobile*
<b>Native protocols</b>	Airplay, Google Cast, Miracast*
<b>Noise Level</b>	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
<b>Authentication protocol</b>	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Wireless transmission protocol</b>	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
<b>Reach</b>	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
<b>Frequency band</b>	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
<b>Connections</b>	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
<b>Temperature range</b>	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
<b>Humidity</b>	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
<b>Anti-theft system</b>	Kensington lock
<b>Certifications</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	Yes*
<b>Room Dock (peripheral support)</b>	Yes
<b>Local view &amp; moderation</b>	Yes*
<b>Network connection</b>	LAN & WiFi *
<b>Management and reporting</b>	Yes
<b>Warranty</b>	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
<b>*</b>	* depends on configuration, available in future firmware updates

**Создано: 13 Jan 2021**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).