

ClickShare CX-20

Превратите небольшие переговорные комнаты и дискуссионные пространства в инновационные конференц-залы.



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Удаленная совместная работа
- Преимущества платформенно-независимого подхода: совместимость с различными устройствами, платформами конференц-связи и большим набором периферийных аудио- и видеоустройств
- Расширенные функции безопасности
- Единая облачная

В современном корпоративном мире крайне важное значение имеет четкая совместная работа и гибкость, особенно когда речь идет о совещаниях в тесных комнатах. Именно эти возможности предоставляет Varco ClickShare CX-20. Давая возможность каждому поделиться своими творческими идеями, удобная беспроводная система конференц-связи ClickShare CX-20 делает собрания более вдохновляющими и эффективными.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Проводите совещания со своих устройств

С ClickShare CX-20 проводить удаленные совещания со своих устройств стало проще, чем когда-либо. Легко организовывайте конференции в иммерсивном режиме с гостями, внутренними и удаленными участниками. Используйте свое любимое программное обеспечение для конференц-связи вместе с устройствами ClickShare Button и начинайте конференции меньше чем за семь секунд. CX-20 подключается по беспроводной сети к имеющимся в залах для совещаний камерам, микрофонам с громкоговорителем и периферийным аудиоустройствам, экономя при этом время и повышая эффективность.

Принимайте решения о совместной работе

Решайте, как вы хотите организовать совместную работу. С ClickShare CX-20 вы получаете непревзойденную гибкость и право выбора. Будь



то ПК, компьютер Mac или мобильное устройство, с ClickShare Button и приложением для совместной работы ClickShare проведение беспроводных конференций становится еще более удобным и согласованным. В дополнение к поддержке множества устройств система ClickShare CX-20 также полностью совместима с различными платформами конференц-связи (UC) и широким набором периферийных USB-устройств. Дополнительные функции, такие как отображение содержимого на мониторе конференц-зала, помогают оптимизировать работу.

Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Благодаря своим замечательным расширенным функциям безопасности и удобной интеграции беспроводная система конференц-связи ClickShare CX-20 превосходно подходит для любой бизнес-среды. Система конференц-связи легко интегрируется с ИТ-сетью, в то время как простая и понятная облачная платформа управления XMS позволяет легко управлять устройствами, а также предоставляет точные аналитические сведения, необходимые для обеспечения максимальной эффективности цифрового рабочего пространства. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	<p>For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.</p> <p>Minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intel i3 dual-core processor ▪ 8GB RAM ▪ OS: <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 latest build • Mojave latest build <p>Recommended:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intel i5 4-core processor ▪ 8GB RAM ▪ OS: <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 latest build • Mac OS latest build
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE CX-20**

Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Wireless conferencing	via App or Button
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Создано: 04 Mar 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.