

ClickShare CSE-200+

Беспроводное решение для коллективной работы и обмена творческим содержанием, подходящее для развертывания в корпоративной среде



- Выводить содержимое на экран могут 2 пользователя
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Простое переключение между проводными и беспроводными источниками
- Высокая степень защищенности
- Пояснения, комментарии и сенсорный ввод на полотне разрешением 4К
- Централизованное управление

Творческие подходы подстегивают бизнес. Креативность при организации собраний, мозговых штурмов и обсуждений улучшает командное сотрудничество и результативность бизнеса. Беспроводное решение для совместной работы ClickShare способствует непринужденному обмену идеями и эффективному сотрудничеству на предприятии.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Обогащайте обмен идеями

Устройство CSE-200+ предназначено для организации интерактивного сотрудничества в конференц-залах среднего размера. Система обеспечивает одновременный вывод на центральный экран содержимого от 2 пользователей. Пользователю достаточно подсоединить USB-устройство — ClickShare Button — к своему ПК или Mac и нажать кнопку, чтобы вывести содержимое со своего ноутбука на большой экран конференц-зала. С помощью приложений ClickShare пользователи также могут вывести на экран содержимое с ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Для оптимального взаимодействия с классическим приложением на устройстве Base Unit должна быть установлена микропрограмма последней версии.

Стимулируйте креативность всего предприятия

Устройство CSE-200+ разработано для развертывания в масштабах предприятия. Оно содержит вход HDMI для более старого оборудования, обеспечивает простое переключение между



беспроводными и проводными источниками, расширенные функции безопасности, полную интеграцию с сетью, а также широкий спектр интерактивных функций, таких как добавление пояснений, комментарии и сенсорный ввод на полотне разрешением 4K и централизованное управление. Обеспечивая одновременный вывод на центральный экран содержимого от 2 пользователей, CSE-200+ поможет в организации мозговых штурмов и повышении производительности вашего предприятия.

CSE-200+ — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE CSE-200+**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.4b
Video inputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
Input resolutions	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Miracast support	Miracast R2 support on Windows 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr

Создано: 09 Dec 2020

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.