

# ClickShare C-5

Удобное решение для презентаций в небольших и средних конференц-залах и комнатах для совещаний



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Беспрепятственный обмен контентом с помощью устройства Button или приложения для ПК
- Повышенная безопасность с подключением и управлением через облако

Ваше рабочее пространство нуждается в интерактивном взаимодействии и гибкости, которые позволяют удобно выводить контент на экран даже в самых маленьких конференц-залах и переговорных помещениях вашей компании. ClickShare C-5 — это беспроводная система для презентаций, которая обеспечивает удобную организацию совещаний одним щелчком в приложении ClickShare с любого ноутбука или мобильного устройства.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

## Удобный вывод содержимого с вашего устройства

Начните совещание за несколько секунд. Все участники, включая гостей, могут по беспроводной сети выводить содержимое со своего устройства на центральный монитор в формате Full HD. В приложении ClickShare с любого ноутбука (Windows или Mac) или мобильного устройства можно всего в один клик улучшить интеграцию рабочего процесса. Если вы предпочитаете готовые к использованию решения, используйте устройство ClickShare Button (продается отдельно). Без кабелей и без необходимости в обучении.

Благодаря полной поддержке личных устройств (BYOD) и выводу изображения на полотно разрешением 4K, наше беспроводное решение для презентаций повышает производительность совместной работы во всех корпоративных конференц-залах и обеспечивает безупречную трансляцию содержимого. Мы поддерживаем экранное зеркалирование через Airplay, GoogleCast и Miracast. Наслаждайтесь расширенными функциями совместной работы, такими как отображение содержимого



монитора конференц-зала на вашем собственном устройстве, вывод изображения всего экрана или одного окна с вашего устройства.

### **Расширенные функции безопасности и удобная интеграция**

Разработанное для развертывания в масштабах предприятия, ИТ-решение C-5 предлагает расширенные функции безопасности, сертифицированные по стандарту ISO27001, и широкий спектр возможностей подключения. XMS Cloud Management Platform обеспечивает удаленное управление устройствами и точные аналитические данные для управления вашим цифровым рабочим местом. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

### **Повысьте эффективность совместной работы в комнатах для совещаний или небольших конференц-залах**

ClickShare C-5 можно использовать как отдельное решение или в сочетании с существующей системой для небольшого конференц-зала. Оно расширяет возможности совещаний предлагая удобный, простой и беспроводной вывод контента на экран в переговорных пространствах. ClickShare дополняет компоновку вашего конференц-зала и позволяет легко и просто проводить беспроводные презентации. Решение идеально подходит для вашего бизнеса и развивается вместе с ним. Это решение отличается гибкостью и способно адаптироваться к будущим изменениям, поэтому оно станет одним из самых разумных вложений в качество вашего конференц-зала.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE C-5**

| <b>Размеры базового блока ClickShare</b>   |  |
|--|--|
| <b>Размеры (ВхШхГ)</b>   | 34 x 135 x 135 мм  |
| <b>Электропитание</b>  | Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока   |
| <b>Энергопотребление</b>   | Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт   |
| <b>Вес</b>   | 900 г  |
| <b>Общие характеристики</b>  |  |
| <b>Операционная система</b>  | Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 и более поздних версий.<br>Android 9 и более поздней версии (приложение ClickShare).<br>iOS 12 и более поздней версии (приложение ClickShare)* |
| <b>Выводы видео</b>  | 4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц, HDMI 1.4b   |
| <b>Выход аудиосигнала</b>  | HDMI   |
| <b>USB</b>   | 1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C   |
| <b>Устройства ClickShare Button</b>  | 0  |
| <b>ClickShare App</b>  | Приложение для ПК и мобильных устройств  |
| <b>Native protocols</b>  | Airplay, Google Cast, Miracast   |
| <b>Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)</b> | 32   |
| <b>Уровень шума</b>  | Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C<br>Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C  |
| <b>Протокол аутентификации</b>   | WPA2-PSK в автономном режиме<br>WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции   |
| <b>Протокол беспроводной передачи</b>  | IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1   |
| <b>Область действия</b>  | Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit<br>Полоса частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц             |
| <b>Полоса частот</b>   | 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)   |
| <b>Связи</b>   | 1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит<br>1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)  |
| <b>Диапазон температуры</b>  | Эксплуатация: от 0°C до +40°C<br>Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м<br>Хранение: от –20°C до +60°C   |
| <b>Влажность</b>   | Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата<br>Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата                               |
| <b>Система предотвращения кражи</b>  | Кенсингтонский замок   |
| <b>Сертификаты</b>   | FCC/CE   |
| <b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>  | /  |
| <b>Room Dock (peripheral support)</b>  | Нет  |
| <b>Трансляция с монитора конференц-зала</b>  | Только отображение содержимого на мониторе конференц-зала  |
| <b>Соединение сети</b>   | Локальная сеть и Wi-Fi   |
| <b>Management and reporting</b>  | Да   |
| <b>Гарантия</b>  | 1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare  |
| <b>*</b>   | * Зависит от конфигурации; станет доступным в последующих обновлениях микропрограммы   |

Создано: 19 Apr 2022

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).