

ClickShare C-5

Обеспечение смешанной совместной работы в небольших и средних конференц-залах и комнатах для совещаний



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Удобный вывод содержимого
- Расширенные функции безопасности
- Единая облачная система с управлением в облаке
- Совместная работа с DesktopApp

Смешанное рабочее пространство нуждается в интерактивном взаимодействии и гибкости, которые позволяют удобно выводить содержимое на экран в удаленном режиме даже в самых маленьких конференц-залах вашей компании. ClickShare C-5 — это беспроводной центр для презентаций, который обеспечивает удобную организацию смешанных совещаний.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Удобный вывод содержимого с вашего устройства

Начните совещание за несколько секунд. Все участники, включая гостей, могут по беспроводной сети выводить содержимое со своего устройства на центральный монитор в формате Full HD. В приложении ClickShare с любого ноутбука (ПК или Mac) или мобильного устройства можно всего в один клик улучшить интеграцию рабочего процесса. Если вы предпочитаете готовые к использованию решения, используйте устройство ClickShare Button (продается отдельно). Без кабелей и без необходимости в обучении.

Благодаря полной поддержке личных устройств и выводу изображения на полотно разрешением 4K, наше беспроводное решение для презентаций повышает производительность смешанной совместной работы во всех корпоративных конференц-залах и обеспечивает безупречную трансляцию содержимого. Наши решения поддерживают функции экранного зеркалирования с помощью Airplay, GoogleCast и Miracast. Наслаждайтесь расширенными функциями совместной работы, такими как отображение содержимого монитора конференц-зала на вашем собственном устройстве, вывод изображения всего экрана или одного окна с вашего устройства.



Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Разработанное для развертывания в масштабах предприятия, ИТ-решение C-5 предлагает расширенные функции безопасности, сертифицированные по стандарту ISO27001, и широкий спектр возможностей подключения. XMS Cloud Management Platform обеспечивает удаленное управление устройствами и точные аналитические данные для управления вашим цифровым рабочим местом. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

Расширьте возможности совместной работы в существующем стационарном конференц-зале

ClickShare C-5 можно использовать как отдельное решение или в сочетании с существующим конференц-залом. Оно расширяет возможности смешанных совещаний в существующих конференц-залах Microsoft Teams, Zoom или Webex с помощью удобного и простого беспроводного вывода содержимого на экран. ClickShare дополняет существующую рабочую среду и позволяет организовать смешанную совместную работу. Решение идеально подходит для вашего бизнеса и развивается вместе с ним. Это решение отличается гибкостью и способно адаптироваться к будущим изменениям, поэтому оно станет одним из самых разумных вложений в качество вашего конференц-зала или экосистемы конференц-залов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Создано: 06 Jul 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.