

# ClickShare CX-50

Первоклассные беспроводные конференции и удаленная совместная работа для конференц-залов и залов заседаний



- Полная поддержка собственных устройств пользователей
- Совместная работа с наивысшим качеством
- Полная интерактивность и управление (станет доступно в будущем обновлении прошивки)
- Платформенно-независимый подход: ваш ноутбук, ваша платформа конференц-связи (UC&C) и широкий выбор периферийных USB-устройств.
- Входной кабель HDMI
- Расширенные функции безопасности

Возможности подключения играют важнейшую роль в современном деловом мире. В условиях все более взаимосвязанной природы глобальной бизнес-среды важно обеспечить постоянное тесное взаимодействие ваших команд. ClickShare CX-50 — это высококачественная беспроводная система конференц-связи, разработанная специально для этого: она подключается менее чем за семь секунд и позволяет принимать участие в полностью беспроводных и эффективных конференциях, а также дает возможность проводить презентации в формате Full HD без лишних хлопот, вызванных кабелями, проблемами подключений или расположением.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Работайте вместе, обсуждайте идеи, сотрудничайте с удаленными участниками и наслаждайтесь высоким качеством звука и видео при обмене разнообразным содержимым

## **Высококачественные беспроводные конференции**

ClickShare CX-50 позволяет проводить удаленные совещания с высоким качеством аудио и видео в иммерсивном режиме с использованием своих любимых устройств и инструментов для конференц-связи. Подключение к периферийным аудио- и видеопанелям USB выполняется автоматически. Благодаря этому вам не нужно тратить драгоценное время на подключение к камерам или звуковым панелям в конференц-зале,



дискуссионном помещении или зале заседаний.

### **Принимайте решения о совместной работе**

Решайте, как вы хотите организовать совместную работу. С ClickShare CX-50 вы можете проводить собственные совещания. Эта система предлагает ряд возможностей, которые делают совместную работу в средних и больших конференц-залах более эффективной. Это, в частности, функция «Пояснения»\*, с помощью которой участники совещаний могут добавлять комментарии к слайдам, режим информационной доски\* с обновлением данных в реальном времени, функция модерирования, которая позволяет управлять отображением содержимого на экране совещания, и полное управление сенсорным экраном благодаря функции поддержки ClickShare CX-50 Touchback. С устройством для конференц-связи ClickShare Button и приложением для совместной работы ClickShare (для ПК, компьютера Mac или мобильного устройства) проведение встреч становится еще более простым и согласованным.

\*Функции, недоступные на момент выхода, будут добавлены в будущих обновлениях прошивки

### **Простота в использовании и расширенные функции безопасности**

ClickShare CX-50 идеально подойдет для любой бизнес-среды. Благодаря расширенным функциям безопасности и обеспечения конфиденциальности система конференц-связи ClickShare легко интегрируется в любую ИТ-сеть. Вам больше не о чем беспокоиться. В свою очередь, простота в использовании облачная платформа управления XMS упрощает и оптимизирует администрирование устройств, а также предоставляет точные аналитические сведения. Если у вас возникнут практические вопросы о сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	39mm x 200mm x 202mm
<b>Power supply</b>	Standard 110/220 V AC plug
<b>Power consumption</b>	Operational: 50W (max) Standby:
<b>Weight</b>	900 gr
General specifications	
<b>Operating system</b>	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
<b>System requirements</b>	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.  Minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Intel i3 dual-core processor</li><li>▪ 8GB RAM</li><li>▪ OS:<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10 latest build</li><li>• Mojave latest build</li></ul></li></ul> Recommended: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Intel i5 4-core processor</li><li>▪ 8GB RAM</li><li>▪ OS:<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10 latest build</li><li>• Mac OS latest build</li></ul></li></ul>
<b>Video outputs</b>	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
<b>Video inputs</b>	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
<b>Audio output</b>	USB, SPDIF, jack, HDMI
<b>USB</b>	3 X USB-A, 1 X USB-C
<b>ClickShare Buttons</b>	2
<b>ClickShare App</b>	Desktop & Mobile
<b>Native protocols</b>	Airplay, Google Cast, Miracast
<b>Noise Level</b>	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
<b>Authentication protocol</b>	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Wireless transmission protocol</b>	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
<b>Reach</b>	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)
<b>Frequency band</b>	2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
<b>Connections</b>	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CX-50**

<b>Temperature range</b>	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
<b>Humidity</b>	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
<b>Anti-theft system</b>	Kensington lock
<b>Certifications</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	Touch screen support : Yes Interactivity : Yes
<b>Wireless conferencing</b>	via App or Button
<b>Local view &amp; moderation</b>	High quality*
<b>Network connection</b>	LAN & WiFi (dual)
<b>Management and reporting</b>	Yes
<b>Warranty</b>	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
<b>*</b>	* available in future firmware updates

Создано: 04 Mar 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).