

ClickShare CSE-200+

适合企业推广方案时进行创新内容共享的无线合作解决方案



- 画面上多达 2 名用户
- 通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享
- 在有线和无线分享源之间流畅切换
- 增强的安全功能
- 支持 4K
画布注解、黑板化和触控
- 集中管理
- 提供 2 个按钮

创造力推动业务发展。富有创造力的会议、头脑风暴和讨论能够加强团队合作，提升业绩。ClickShare 无线协作解决方案可以为企业带来轻松构想和高效协作。

更丰富的共享

CSE-200+ 为中型会议室提供互动式协作体验。同时允许多达 2 个人共享内容。用户只需将一个 USB 供电的装置 (ClickShare Button) 插入自己的 PC 或 MAC，然后单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用 ClickShare App，用户还可以分享笔记本电脑、智能手机或平板电脑上的内容。确保在您的 Base Unit 上安装固件版本 1.7，以便获得理想的桌面 App 使用体验。

激发整个企业的创造力

CSE-200+ 专为企业展示而设计。它可为传统设备提供 HDMI 输入，轻松切换无线和有线信号源，并提供增强的安全功能、完整的网络集成和广泛的交互功能 - 包括 4K 画布的注解、黑板化和触控支持以及集中管理。CSE-200+ 支持多达 2 人同时共享内容，可助力企业开展头脑风暴并提高工作效率。

CSE-200+ 是 ISO 27001 认证产品。

技术规格

CLICKSHARE CSE-200+

系统要求	Windows 7/8/8.1/10 32 或 64 位 macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare 8) iOS 11, 12 (ClickShare 8)
接口	HDMI 1.4b 1
接口	HDMI 1.4b 1
分辨率	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
刷新率	1920x1080 @60Hz
连接方式	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay 支持	iOS 9.0.0(AirPlay) iOS 9.0.0 或 iOS 12.0 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Android 支持	Android 8
Miracast 支持	Windows 10
帧率	Up to 30fps
分辨率	2
接口	16
iPad, iPhone 或 Android 支持	ClickShare 8 或 Android 8 iOS 9.0.0 或 iOS 12.0, 或 Mac OS 10.14 (Mojave)
接口	ClickShare Extension Pack 8 或 ClickShare Base Unit 8
接口	ClickShare Button 8 WPA2-PSK IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
接口	ClickShare Button 8 WPA2-PSK IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
接口	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.15.1
接口	ClickShare Button 8 ClickShare Base Unit 8
接口	2.4GHz 或 5GHz(DFS 或 DFS-Excluded)
接口	1Gbit LAN 1 USB Type-C 2.0 (或 1), USB Type A 2.0 (或 2), USB Type A 2.0 (或 1) (3.5mm), S/PDIF
接口	25dB @ 0-30°C 30dB @ 30-40°C
接口	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 3,000m 35°C(95°F) -20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F)
接口	0 ~ 90% 或 85% 或 85%
接口	或 或
接口	FCC/CE
接口	3
ClickShare 8 或 8 或 8	
接口(HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
接口	110/220V AC 或
接口	50W(或) 或
接口	900gr

生成于: 19 Jul 2019

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com, 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO