

ClickShare CX-30

Conferência sem fio dinâmica para salas de reunião de porte pequeno ou médio e salas de conferência.



- Total suporte "Traga seu próprio aparelho"
- Colabore remotamente
- Total interatividade e moderação
- Trabalhe com seu próprio dispositivo, sua plataforma de conferência (UC) e sua marca de periféricos.
- Segurança avançada
- Conectado e gerenciado via nuvem
- Fornecido com 2 Botões de Conferência
- Colaborativo com Conferencing Button ou Collaboration App

Para que as reuniões sejam produtivas da melhor forma possível, os participantes precisam se sentir engajados e inspirados. O ClickShare CX-30 da Barco oferece uma solução de conferência sem fio dinâmica que pode ser usada em qualquer dispositivo para reunir as equipes - onde quer que elas estejam no mundo - em reuniões inclusivas que encadeiam as melhores ideias e ótimos pontos de discussão. Compatível com qualquer dispositivo PC, laptop ou Mac que execute os sistemas operacionais Windows, Android ou iOS, o ClickShare CX-30 pode transformar salas de reunião pequenas ou médias em instalações inovadoras para reunião ou conferência.

Interaja, discuta, colabore com participantes remotos desfrutando de reuniões interativas com touch back, anotação e lousa.

Traga sua própria reunião

Com o ClickShare CX-30 é possível iniciar uma reunião onde quer que você esteja, com colegas de trabalho e acionistas ao redor do mundo. Completo com suporte integral para Traga seu Dispositivo, o ClickShare CX-30 possibilita que os participantes da reunião usem qualquer dispositivo que preferirem, o que torna a colaboração remota uma grande facilidade ao reunir pessoas de outras localizações, e quando a reunião for em pequenas salas ou em salas de conferência os colegas podem usar seus laptops, tablets ou até mesmo os smartphones.

Inicie reuniões remotas facilmente com TI

O ClickShare CX-30 é totalmente integrado, um sistema de conferência sem fio



que pode ser ativado e estar funcional em menos sete minutos. O ClickShare Wireless Conferencing Button e o ClickShare Collaboration App deixam o processo de compartilhar conteúdo rápido e fácil – ideal para quando o tempo é crítico – enquanto a natureza agnóstica tripla do ClickShare ajuda a garantir que o processo seja utilizado por todos, em qualquer dispositivo e com quaisquer periféricos. O ClickShare CX-30 é completamente compatível com dispositivos Windows, Mac, iOS e Android, e pode ser usado juntamente com a tecnologia de comunicação unificada (UC) e periféricos AV USB de qualquer marca. Além disso, os usuários do ClickShare CX-30 podem se beneficiar de recursos interativos inclusive moderação, visão local da exibição da sala, anotação, lousa e o suporte de touch back permite aos usuários o controle da tela de toque na sala. Com o ClickShare CX-30 os usuários podem conectar de qualquer dispositivo que desejarem, já que o sistema de conferência sem fio ClickShare CX-30 oferece recursos de TI fáceis incluindo segurança avançada de classe empresarial e integração dinâmica para proteger os dados e ampliar a rede da empresa, assim como uma plataforma de XMS Cloud Management para gerenciamento de dispositivo fácil e até analíticos que ajudam você a obter o máximo de seu sistema e de suas reuniões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-30**

Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 gr
Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 ou superior. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Clickshare Buttons	2
ClickShare App	Desktop e móvel*
Native protocols	Airplay, Google Cast*, Miracast*
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com forte modulação de sinal; máx. 30m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Faixa de frequências 2.4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sim*
Room Dock (peripheral support)	Sim
Local view & moderation	Sim*
Conexão de rede	LAN e WiFi*
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão, 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras

Gerada em: 08 May 2020

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.